



Micromètre d'intérieur rapide num. XT Holematic avec Bluetooth, Plage de mesure: 10-12,5mm



Données de commande

N° commande	428702 10-12,5
GTIN	5051102207762
Classe d'article	46B

Description

Exécution:

Micromètres d'intérieur rapides à 3 touches Holematic pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5–16. Avec touches de mesure carbure jusqu'à la réf. 12,5–16. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Compatible avec l'application HCT (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS.

Avantage(s):

Mesure très rapide et répétable grâce à la poignée revolver et la force de mesure constante.

Fonctionnement:

- **Commutation mm / pouces.**
- **Réglage de 2 valeurs prédéfinies.**
- **Touche de maintien de valeur marche/arrêt.**

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Levier de mesure, tête de mesure avec certificat d'étalonnage UKAS, 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498948, dongle USB 498952, bagues de contrôle 484030, rallonges 428510.

Pièce(s) de rechange:

Têtes de rechange 428605, touches de mesure 428745, ressorts de rappel 428746.

Description technique

Lecture	0,001 mm
Profondeur de mesure standard	58 mm
Plage de mesure	10 - 12,5 mm
Dim. a	1,9 mm
Profondeur de mesure avec rallonge	134 mm
Erreur admissible	0,004 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	1
Série	HCT
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Application radio	Application mobile HCT
Application radio	HID (Human Interface Device)
Application radio	Logiciel du fabricant
Norme	DIN 863
Lecture commutable	mm / pouces
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface USB
Interface	Interface Bluetooth
Méetrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	B6
Type de produit	Micromètre d'intérieur à 3 touches

Services

Étalonnage DAkkSMicromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200
	022500 20

Etalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 20 mm

Accessoires

Câble de connexion Type USB2

498948 USB2

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032

081560 CR2032

Récepteur radio Bluetooth pour Bowers Type

498952

Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 2/76

428510 2/76

Tête de rechange XT Plage de mesure 10-12,5 mm

428605 10-12,5

Câble de connexion Type R2

498948 R2

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 11 mm

484030 11

Jeu de touches de mesure 3 pièces Plage de mesure 10-12,5 mm

428745 10-12,5

Jeu de ressorts de rappel 3 pièces Plage de mesure 10-12,5 mm

428746 10-12,5