



Micromètre d'intérieur rapide num. XT Holematic avec Bluetooth, Plage de mesure: 12,5-16mm



Données de commande

N° commande	428702 12,5-16
GTIN	5051102207823
Classe d'article	46B

Description

Exécution:

Micromètres d'intérieur rapides à 3 touches Holematic pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5–16. Avec touches de mesure carbure jusqu'à la réf. 12,5–16. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Compatible avec l'application HCT (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS.

Avantage(s):

Mesure très rapide et répétable grâce à la poignée revolver et la force de mesure constante.

Fonctionnement:

- **Commutation mm / pouces.**
- **Réglage de 2 valeurs prédéfinies.**
- **Touche de maintien de valeur marche/arrêt.**

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Levier de mesure, tête de mesure avec certificat d'étalonnage UKAS, 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498948, dongle USB 498952, bagues de contrôle 484030, rallonges 428510.

Pièce(s) de rechange:

Têtes de rechange 428605, touches de mesure 428745, ressorts de rappel 428746.

Description technique

Profondeur de mesure standard	62 mm
Erreur admissible	0,004 mm
Dim. a	0,5 mm
Lecture	0,001 mm
Profondeur de mesure avec rallonge	162 mm
Plage de mesure	12,5 - 16 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	1
Série	HCT
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Application radio	Application mobile HCT
Application radio	HID (Human Interface Device)
Application radio	Logiciel du fabricant
Norme	DIN 863
Lecture commutable	mm / pouces
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface USB
Interface	Interface Bluetooth
Méetrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	B6
Type de produit	Micromètre d'intérieur à 3 touches

Services

Étalonnage DAkkSMicromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200
	022500 20

EtalonnageMicromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 20 mm

Accessoires

Câble de connexion Type R2

498948 R2

Tête de rechange XT Plage de mesure 12,5-16 mm

428605 12,5-16

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032

081560 CR2032

Récepteur radio Bluetooth pour Bowers Type

498952

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 14 mm

484030 14

Câble de connexion Type USB2

498948 USB2

Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 3/100

428510 3/100

Jeu de touches de mesure3 pièces Plage de mesure 12,5-16 mm

428745 12,5-16

Jeu de ressorts de rappel3 pièces Plage de mesure 12,5-16 mm

428746 12,5-16