

**Salopette de signalisation Plaline, orange / zinc, Taille de confection DE: 56****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 091779 56 |
| GTIN | 4030913942445 |
| Classe d'article | 06I |

Description**Exécution:**

Salopette de signalisation en tissu mixte.

- **Poche de cuisse à rabat et fermeture auto-agrippante.**
- **Poche bavette à rabat et fermeture auto-agrippante, autre poche bavette à fermeture éclair.**
- **Taille réglable avec bouton de jean.**
- **Bretelles élastiques.**
- **Boucle de sécurité sur les bretelles.**

Norme:

Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2.

Remarque(s):

Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre section Info à la fin du catalogue.

Salopette de signalisation en jaune / zinc sous le code art. 091778.

Entretien : 50 lavages maximum.

Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande.

Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.

Norme: EN ISO 20471

Description technique

| | |
|---|------------------------------|
| Taille FR | 52 |
| Taille de confection DE | 56 |
| Sexe | Homme |
| Série | Plaline |
| Composition du tissu | 75 % polyester |
| Composition du tissu | 25% coton |
| Grammage du matériau / densité du tissu | 290 g/m ² |
| Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 |
| Lavage | Couleur 40 °C |
| Blanchissage | Ne pas blanchir |
| Nettoyage chimique | Pas de nettoyage chimique |
| Séchage | Ne pas passer au sèche-linge |
| Repassage | Ne pas repasser |
| Couleur | orange / zinc |
| Norme | EN ISO 20471 |
| Type de produit | Salopettes de signalisation |