



Douille articulée 6 pans, 1/2 pouce, Ouverture: 18mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 642600 18 |
| GTIN | 4018754006212 |
| Classe d'article | 63A |

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré.

Carré femelle suivant **DIN 3120**.

Structure optimale de l'acier grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites. Transmission optimale de l'effort, les têtes de boulons et écrous sont épargnés. Trempé sans contraintes et indéformable au bain d'huile pour un ajustage exact. Finition polie/chants arrondis. Six pans avec profil **AS-Drive**.

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

Description technique

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Ø côté réception | 25 mm |
| Ouverture | 18 mm |
| Longueur | 70 mm |
| Carré d'entraînement | 1/2 pouce |
| Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans |
| Type de produit | Douille |

