

**Mitutoyo****Système de mesure linéaire Vertical, Plage de mesure: 100mm****Données de commande**

N° commande	499402 100
GTIN	4946368128368
Classe d'article	44A

**Description****Exécution:**

Avec **système Absolu** et grands chiffres bien lisibles. Réglage unique de la position zéro, qui demeure le point zéro absolu jusqu'au prochain remplacement des piles (env. 1,5 an). Précision de mesure optimale, même à des vitesses de déplacement maximales. Fonction ZERO / ABS – Remise à zéro et commutation mesure relative / absolue.

Pied à coulisse intégrable, à système de mesure électronique capacitif. **Montage vertical.**

**Utilisation:**

Pour tâches de mesure et de positionnement sur machines-outils, gabarits, etc.

**Livraison:**

Avec 1 pile 081560 réf. 357.

**Accessoire(s):**

Câble de données 497085.

**Description technique**

Longueur totale L <sub>2</sub>	220 mm
Erreur admissible	0,03 mm
Plage de mesure	0 - 100 mm

Longueur de la règle de mesure L <sub>1</sub>	244 mm
Etalonnage	Prix sur demande
Poids	250 g
Lecture	0,01 mm
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Interface	Interface Digimatic
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Métrologie	Numérique
Type de produit	Systèmes de mesure linéaire

## Services

EtalonnagePieds à coulisse universels Plage de mesure maximale 600 mm	021400 600
---	------------

## Accessoires

Câble de connexionavec touche de données Type D2	497085 D2
Câble de connexionavec touche de données Type D1	497085 D1
Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
Câble de connexionavec touche de données Type USB2	497085 USB2
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Emetteur Type S11E	498966 S11E