



## Clé polygonale double, fortement contre-coudée, chromé, Ouverture: 24X27mm



### Données de commande

N° commande	615950 24X27
GTIN	4045197161031
Classe d'article	62A

### Description

**Exécution:**

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.  
Avec corps ovale.

**Norme:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

### Description technique

Longueur de clé L	337 mm
Ouverture de clé 2	27 mm
Ouverture de clé 1	24 mm
Ø bague maximal D <sub>1</sub> max	36 mm
Ø bague maximal D <sub>2</sub> max	40 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Surface	chromées
Attribut des noms de produit	chromé
Type de produit	Clés

