



Clé polygonale double, faiblement contre-coudée, Ouverture: 16X17mm



Données de commande

N° commande	616500 16X17
GTIN	4018754021741
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouvertures à tolérances serrées. Bagues fines et plates pour une utilisation dans des endroits confinés. Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force. Têtes faiblement contre-coudées aux deux extrémités. Avec profil **AS-Drive**.

Norme:

DIN 897 / ISO 3318

Matière(s):

Acier au chrome Alloy-Steel; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage; finition polie / chants arrondis.

Description technique

Ouverture de clé 1	16 mm
Hauteur de bague maximale $h_{1 \max}$	12,5 mm
Longueur de clé L	248 mm
Ø bague maximal $D_1 \max$	22,7 mm
Ø bague maximal $D_2 \max$	24,1 mm
Ouverture de clé 2	17 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome
Surface	chromé sur nickel

Type de produit

Clés