



## Pantalon de maintenance Service Plus, Noir / rouge, Taille de confection DE: 102



### Données de commande

N° commande	091760 102
GTIN	7330509544532
Classe d'article	04T

### Description

#### Exécution:

Pantalon de service fonctionnel en **tissu Ripstop particulièrement résistant**. Teneur élevée en coton pour un plus grand confort. Bonne visibilité grâce aux **motifs réfléchissants** discrets.

- **Poches latérales.**
- **Poches revolver.**
- **Poches à soufflet sur la jambe, poche stylo et compartiment pour téléphone portable.**
- **Fermeture éclair en plastique à l'entrejambe.**
- **Poche pour mètre pliant avec porte-couteau pratique.**

Pantalon avec bas des jambes réglables et genoux renforcés en stretch **CORDURA®**. Poche protège-genoux, à remplir par le haut.

#### Remarque(s):

Autres couleurs disponibles sur demande. Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre page d'information à la fin du catalogue.

**Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande.**

Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.

**Pantalon** disponible en **modèle dame** en noir / rouge sous le **code art. 091761**. Disponibles en stock dans les pointures 36-46.

**Pantalon** en noir / rouge avec grammage textile de **166 g/m<sup>2</sup>** sous le code art. **091762**.

Norme: EN 14404

## Description technique

Taille de confection DE	102
Taille IT	44L
Taille FR	44L
Série	Service Plus
Prestation de service spéciale	Personnalisation
Taille ES	44L
Taille NL	C150
Taille SE	C54
Sexe	Homme
Composition du tissu	60% coton
Composition du tissu	40 % polyester
Grammage du matériau / densité du tissu	250 g/m <sup>2</sup>
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
Lavage	Couleur 60 °C
Couleur	Noir / rouge
Norme	EN 14404
Type de produit	Pantalons de travail