

**Clé polygonale double, droite, chromé, Ouverture: 8X10mm****Données de commande**

N° commande	617950 8X10
GTIN	4045197441843
Classe d'article	62A

Description**Exécution:**

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

HOLEX – Avec corps ovale.

Norme:

DIN 837 B / ISO 3318

Matière(s):

HOLEX – Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

Ø bague maximal D_1 max	13,5 mm
Hauteur de bague maximale $h_{1\text{ max}}$	6 mm
Ouverture de clé 1	8 mm
Ø bague maximal D_2 max	16 mm
Ouverture de clé 2	10 mm
Longueur de clé L	115 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	0 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromées

Attribut des noms de produit

chromé

Type de produit

Clés