



Clé polygonale double, droite, phosphaté, Ouverture: 21X24 mm



Données de commande

N° commande	617900 21X24
GTIN	4045197463302
Classe d'article	62A

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

HOLEX – Avec corps ovale.

Norme:

DIN 837 B / ISO 3318

Matière(s):

HOLEX – Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

Longueur de clé L: 228 mm

Ø bague maximal D₁ max: 30,5 mm

Ø bague maximal D₂ max: 34,7 mm

Hauteur de bague maximale h_{1 max}: 10,8 mm

Description technique

Ø bague maximal D ₂ max	34,7 mm
Hauteur de bague maximale h _{1 max}	10,8 mm
Ouverture de clé 2	24 mm
Ouverture de clé 1	21 mm
Longueur de clé L	228 mm
Ø bague maximal D ₁ max	30,5 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	0 degré
Procédé de fabrication	forgé

Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	phosphatée
Attribut des noms de produit	phosphaté
Type de produit	Clés