



Clé polygonale double, faiblement contre-coudée, Ouverture: 21X23mm



Données de commande

N° commande	616500 21X23
GTIN	4018754021819
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouvertures à tolérances serrées. Bagues fines et plates pour une utilisation dans des endroits confinés. Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force. Têtes faiblement contre-coudées aux deux extrémités. Avec profil **AS-Drive**.

Norme:

DIN 897 / ISO 3318

Matière(s):

Acier au chrome Alloy-Steel; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage; finition polie / chants arrondis.

Description technique

Ø bague maximal D_2 max	32,9 mm
Ouverture de clé 1	21 mm
Longueur de clé L	328 mm
Ouverture de clé 2	23 mm
Ø bague maximal D_1 max	29,8 mm
Hauteur de bague maximale $h_{1\ max}$	14,5 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome
Surface	chromé sur nickel

Type de produit

Clés