



Clé polygonale double, droite, Ouverture: 30X34mm



Données de commande

N° commande	617600 30X34
GTIN	4018754021437
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

STAHLWILLE – Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force. Bagues fines et plates pour une utilisation dans des endroits confinés. Avec profil **AS-Drive**.

Norme:

DIN 837 B / ISO 3318

Matière(s):

STAHLWILLE – Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage; finition polie / chants arrondis.

Description technique

Ø bague maximal D_2 max	48,5 mm
Ø bague maximal D_1 max	43 mm
Ouverture de clé 2	34 mm
Ouverture de clé 1	30 mm
Longueur de clé L	325 mm
Hauteur de bague maximale $h_{1\ max}$	13,8 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	0 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome

Surface	chromé (résistant à l'écaillage)
Type de produit	Clés