

**Clé polygonale double, droite, chromé, Ouverture: 12X13mm****Données de commande**

N° commande	617950 12X13
GTIN	4045197441867
Classe d'article	62A

Description**Exécution:**

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

HOLEX – Avec corps ovale.

Norme:

DIN 837 B / ISO 3318

Matière(s):

HOLEX – Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

Ouverture de clé 1	12 mm
Ø bague maximal D_1 max	19 mm
Longueur de clé L	144 mm
Ø bague maximal D_2 max	21 mm
Hauteur de bague maximale $h_{1\max}$	6,8 mm
Ouverture de clé 2	13 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	0 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromées

Attribut des noms de produit	chromé
Type de produit	Clés