



Clé polygonale double, faiblement contre-coudée, Ouverture: 24X27mm



Données de commande

N° commande	616500 24X27
GTIN	4018754021840
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouvertures à tolérances serrées. Bagues fines et plates pour une utilisation dans des endroits confinés. Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force. Têtes faiblement contre-coudées aux deux extrémités. Avec profil **AS-Drive**.

Norme:

DIN 897 / ISO 3318

Matière(s):

Acier au chrome Alloy-Steel; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage; finition polie / chants arrondis.

Description technique

Ø bague maximal D_1 max	34,3 mm
Ouverture de clé 2	27 mm
Ø bague maximal D_2 max	38,6 mm
Hauteur de bague maximale $h_{1\text{ max}}$	16 mm
Longueur de clé L	376 mm
Ouverture de clé 1	24 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome
Surface	chromé sur nickel

Type de produit

Clés