



Clé polygonale double, droite, chromé, Ouverture: 13X17mm



Données de commande

N° commande	617950 13X17
GTIN	4045197441874
Classe d'article	62A

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

HOLEX – Avec corps ovale.

Norme:

DIN 837 B / ISO 3318

Matière(s):

HOLEX – Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

Ouverture de clé 1	13 mm
Ouverture de clé 2	17 mm
Longueur de clé L	165 mm
Ø bague maximal D ₁ max	20,5 mm
Ø bague maximal D ₂ max	25,5 mm
Hauteur de bague maximale h ₁ max	8 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	0 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromées

Attribut des noms de produit	chromé
Type de produit	Clés