




Douille tournevis 6 pans avec tenon de guidage, 1/2 pouce, Hexagonal: 5mm



Données de commande

N° commande	643400 5
GTIN	4018754006472
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Fabrication de qualité en deux parties. Corps trempé de façon à transmettre et à recevoir efficacement l'énergie d'entraînement. Carré femelle à tolérances étroites pour une prise sûre et ferme sur le manche universel. Carré femelle suivant **DIN 3120**.

Utilisation:

Pour vis Ribe-CS suivant DIN 6912.

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage. Embout en acier traité de dureté particulièrement élevée, non revêtu.

Description technique

Hexagonal	5 mm
Ø côté entraînement	22,7 mm
Longueur	60 mm
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Profil d'entraînement	Clé mâle coudée 6 pans avec tenon
Type de produit	Douille