



## Clé polygonale double, droite, phosphaté, Ouverture: 30X32 mm



### Données de commande

N° commande	617900 30X32
GTIN	4045197385796
Classe d'article	62A

### Description

#### Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

**HOLEX** – Avec corps ovale.

#### Norme:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Matière(s):

**HOLEX** – Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

Longueur de clé L: 318 mm

Ø bague maximal  $D_1$  max: 43 mm

Ø bague maximal  $D_2$  max: 48,5 mm

Hauteur de bague maximale  $h_{1\max}$ : 12,8 mm

### Description technique

Ouverture de clé 1	30 mm
Ø bague maximal $D_2$ max	48,5 mm
Hauteur de bague maximale $h_{1\max}$	12,8 mm
Longueur de clé L	318 mm
Ø bague maximal $D_1$ max	43 mm
Ouverture de clé 2	32 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	0 degré
Procédé de fabrication	forgé

Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	phosphatée
Attribut des noms de produit	phosphaté
Type de produit	Clés