



## Jeu de clés polygonales doubles, faiblement contre-coudées, Nombre de clés: 8



### Données de commande

N° commande	616510 8
GTIN	4018754081097
Classe d'article	63A

### Description

#### Exécution:

Forgée. Avec ouvertures à tolérances serrées. Bagues fines et plates pour une utilisation dans des endroits confinés. Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force. Têtes faiblement contre-coudées aux deux extrémités. Avec profil **AS-Drive**.

#### Norme:

**DIN 897 / ISO 3318**

#### Matière(s):

Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage; finition polie / chants arrondis.

#### Contenu:

1 clé polygonale double de chaque 616500: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22

### Description technique

Nombre de clés	8
Dim. ouvertures de clés	métrique
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome

Surface	chromé sur nickel
Type de produit	Clés

## Accessoires

Clé polygonale double, faiblement contre-coudée Ouverture 12X13 mm	616500 12X13
Clé polygonale double, faiblement contre-coudée Ouverture 6X7 mm	616500 6X7
Clé polygonale double, faiblement contre-coudée Ouverture 14X15 mm	616500 14X15
Clé polygonale double, faiblement contre-coudée Ouverture 8X9 mm	616500 8X9
Clé polygonale double, faiblement contre-coudée Ouverture 18X19 mm	616500 18X19
Clé polygonale double, faiblement contre-coudée Ouverture 20X22 mm	616500 20X22
Clé polygonale double, faiblement contre-coudée Ouverture 10X11 mm	616500 10X11
Clé polygonale double, faiblement contre-coudée Ouverture 16X17 mm	616500 16X17