



Clé polygonale double, droite, chromé, Ouverture: 14X15mm



Données de commande

N° commande	617950 14X15
GTIN	4045197441881
Classe d'article	62A

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

HOLEX – Avec corps ovale.

Norme:

DIN 837 B / ISO 3318

Matière(s):

HOLEX – Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

Ouverture de clé 1	14 mm
Ouverture de clé 2	15 mm
Ø bague maximal D ₁ max	21,5 mm
Ø bague maximal D ₂ max	23 mm
Hauteur de bague maximale h ₁ max	7,5 mm
Longueur de clé L	159 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	0 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromées

Attribut des noms de produit	chromé
Type de produit	Clés