



Clé polygonale double, droite, phosphaté, Ouverture: 30X34 mm



Données de commande

N° commande	617900 30X34
GTIN	4045197472106
Classe d'article	62A

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

HOLEX – Avec corps ovale.

Norme:

DIN 837 B / ISO 3318

Matière(s):

HOLEX – Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

Longueur de clé L: 328 mm

Ø bague maximal D_1 max: 43 mm

Ø bague maximal D_2 max: 48,5 mm

Hauteur de bague maximale $h_{1\max}$: 13,8 mm

Description technique

Ouverture de clé 1	30 mm
Longueur de clé L	328 mm
Ouverture de clé 2	34 mm
Ø bague maximal D_2 max	48,5 mm
Hauteur de bague maximale $h_{1\max}$	13,8 mm
Ø bague maximal D_1 max	43 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	0 degré
Procédé de fabrication	forgé

Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	phosphatée
Attribut des noms de produit	phosphaté
Type de produit	Clés