



Clé polygonale double, faiblement contre-coudée, Ouverture: 12X13mm



Données de commande

N° commande	616500 12X13
GTIN	4018754021703
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouvertures à tolérances serrées. Bagues fines et plates pour une utilisation dans des endroits confinés. Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force. Têtes faiblement contre-coudées aux deux extrémités. Avec profil **AS-Drive**.

Norme:

DIN 897 / ISO 3318

Matière(s):

Acier au chrome Alloy-Steel; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage; finition polie / chants arrondis.

Description technique

Ouverture de clé 2	13 mm
Hauteur de bague maximale $h_{1 \max}$	10,5 mm
Ø bague maximal $D_1 \max$	17,3 mm
Longueur de clé L	203 mm
Ouverture de clé 1	12 mm
Ø bague maximal $D_2 \max$	18,6 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome
Surface	chromé sur nickel

Type de produit

Clés