

**Clé polygonale double, droite, chromé, Ouverture: 6X7mm****Données de commande**

N° commande	617950 6X7
GTIN	4045197441829
Classe d'article	62A

Description**Exécution:**

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

HOLEX – Avec corps ovale.

Norme:

DIN 837 B / ISO 3318

Matière(s):

HOLEX – Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

Longueur de clé L	100 mm
Ouverture de clé 1	6 mm
Ø bague maximal D ₂ max	12 mm
Ø bague maximal D ₁ max	10,5 mm
Ouverture de clé 2	7 mm
Hauteur de bague maximale h ₁ max	4,5 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	0 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromées

Attribut des noms de produit	chromé
Type de produit	Clés