

LENOX **Scie-cloche en carbure rapporté, Diamètre: 76 mm****Données de commande**

N° commande	589060 76
GTIN	082472302486
Classe d'article	58Z

Description**Exécution:**

Dents en carbure rapporté offrant une longue durée de vie.

Utilisation:

Pour le sciage de **plastiques renforcés de fibres (PRFC / PRFV)**, plaques de plâtre, béton, matériaux sandwich, bois dur. **Denture variable 3/4 dents par pouce**, profondeur de coupe maximale pour toutes les dimensions: **38 mm**. Des coups et des chocs sur les arêtes en carbure peuvent provoquer des éclats.

Remarque(s):

Des scies cloches diamant pour découper le verre, le carrelage, la céramique, etc. sont disponibles sur demande.

Description technique

Diamètre	76 mm
Type de produit	Scies cloche

Accessoires

Mandrin d'entraînement Type 210L	589310 210L
Foret à centrer HSS Type 6KT	589430 6KT
Mandrin d'entraînement Type 210S	589310 210S
Foret à centrer, carbure rapporté Type 6KT	589432 6KT
Mandrin d'entraînement à changement rapide Type 210S	589314 210S