

**Clé polygonale double, droite, chromé, Ouverture: 17X19mm****Données de commande**

N° commande	617950 17X19
GTIN	4045197441911
Classe d'article	62A

Description**Exécution:**

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

HOLEX – Avec corps ovale.

Norme:

DIN 837 B / ISO 3318

Matière(s):

HOLEX – Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

Longueur de clé L	184 mm
Ø bague maximal D ₂ max	27,6 mm
Ouverture de clé 2	19 mm
Ø bague maximal D ₁ max	26,5 mm
Ouverture de clé 1	17 mm
Hauteur de bague maximale h _{1 max}	8,8 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	0 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromées

Attribut des noms de produit	chromé
Type de produit	Clés