



## Clé polygonale à frapper, droite, Ouverture: 80mm



### Données de commande

N° commande	619000 80
GTIN	4018754023295
Classe d'article	63A

### Description

**Exécution:**

Forgées, avec corps profilé court, solide et extrémité à frapper renforcée. Œil extrêmement mince, ouverture à tolérances serrées pour travaux de vissage dans des endroits difficilement accessibles. Aucun blocage de la clé, l'œil étant plus haut que les écrous normalisés. Plus résistantes que n'importe quelle vis.

**Matière(s):**

Acier au chrome, laqué vert.

### Description technique

Longueur de clé L	440 mm
Ouverture	80 mm
Hauteur de bague h	57 mm
Ø bague D	110 mm
Norme	DIN 7444
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome Alloy
Surface	laqué vert
Type de produit	Clés

