



Douille 6 pans, 3/4 pouce, Ouverture: 22mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 644500 22 |
| GTIN | 4018754008698 |
| Classe d'article | 63A |

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Ouvertures à tolérances serrées. Carré conducteur femelle suivant DIN 3120-D 20 avec alésage et bouton de déverrouillage.

Norme:

DIN 3124-S

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

Description technique

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Ouverture | 22 mm |
| Ø côté réception | 32 mm |
| Longueur | 51 mm |
| Carré d'entraînement | 3/4 pouce |
| Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans |
| Type de produit | Douille |

