



## Clé polygonale à frapper, droite, Ouverture: 50mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 619000 50     |
| GTIN             | 4018754023196 |
| Classe d'article | 63A           |

### Description

**Exécution:**

Forgées, avec corps profilé court, solide et extrémité à frapper renforcée. Œil extrêmement mince, ouverture à tolérances serrées pour travaux de vissage dans des endroits difficilement accessibles. Aucun blocage de la clé, l'œil étant plus haut que les écrous normalisés. Plus résistantes que n'importe quelle vis.

**Matière(s):**

Acier au chrome, laqué vert.

### Description technique

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Longueur de clé L      | 280 mm                |
| Hauteur de bague h     | 35 mm                 |
| Ouverture              | 50 mm                 |
| Ø bague D              | 70 mm                 |
| Norme                  | DIN 7444              |
| Procédé de fabrication | forgé                 |
| Matériau               | Acier au chrome Alloy |
| Surface                | laqué vert            |
| Type de produit        | Clés                  |

