



## Clé polygonale à frapper, droite, Ouverture: 55mm



### Données de commande

N° commande	619000 55
GTIN	4018754023219
Classe d'article	63A

### Description

#### Exécution:

Forgées, avec corps profilé court, solide et extrémité à frapper renforcée. Œil extrêmement mince, ouverture à tolérances serrées pour travaux de vissage dans des endroits difficilement accessibles. Aucun blocage de la clé, l'œil étant plus haut que les écrous normalisés. Plus résistantes que n'importe quelle vis.

#### Matière(s):

Acier au chrome, laqué vert.

### Description technique

Ø bague D	76 mm
Longueur de clé L	300 mm
Ouverture	55 mm
Hauteur de bague h	38 mm
Norme	DIN 7444
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome Alloy
Surface	laqué vert
Type de produit	Clés

