



## Clé à tuyauter, Ouverture: 10X11mm



### Données de commande

N° commande	619200 10X11
GTIN	4018754021901
Classe d'article	63A

### Description

#### Exécution:

Forgées. Avec œil renforcé. Pour cette raison, particulièrement robustes. Ouvertures à tolérances serrées. Têtes courbées à 10°.

Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force, particulièrement maniables et légères. Jusqu'à la dimension 12x14 mm avec œil hexagonal – à partir de 14x17 mm, avec profil 12 pans.

#### Norme:

**DIN 3118 / ISO 3318**

#### Matière(s):

Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

### Description technique

Hauteur de bague maximale $h_{1\ max}$	8,5 mm
Longueur de clé L	155 mm
Hauteur de bague maximale $h_{2\ max}$	9 mm
Ouverture de clé 1	10 mm
Ø bague maximal $D_{2\ max}$	21,5 mm
Ø bague maximal $D_{1\ max}$	19,5 mm
Ouverture de clé 2	11 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Norme	DIN 3118 / ISO 3318
Position de l'œil	10 degré

Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome
Surface	chromé (résistant à l'écaillage)
Œil ouvert	oui
Type de produit	Clés