

**FRIEDRICH****Cliquet, 1/2" avec verrouillage réversible, isolé****Données de commande**

N° commande	643810
GTIN	4007555360494
Classe d'article	66A

**Description****Exécution:**

Avec isolation en plastique **jusqu'à 1000 V** suivant **DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

**Norme:**

**DIN EN 60900 / VDE 0682-201**

**Remarque(s):**

Pour travaux sous tension jusqu'à 1000 volts. Dans la zone de sécurité, seuls les outils **100% isolés** (643810 – 643841) peuvent être combinés entre eux.

Carré d'entraînement: 1/2 pouce

Longueur totale: 260 mm

**Description technique**

Carré d'entraînement	1/2 pouce
Norme	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Longueur totale	260 mm
Surface	isolation en plastique
Type de produit	Cliquets

**Accessoires**

643841 24

Douille 6 pans, 1/2 pouce, longue 100% isolée Ouverture  
24 mm

Douille 6 pans, 1/2 pouce 100% isolée Ouverture 14 mm	643840 14
Rallonge, 1/2" 100% isolée Longueur totale 250 mm	643820 250
Douille 6 pans, 1/2 pouce, longue 100% isolée Ouverture 10 mm	643841 10
Douille 6 pans, 1/2 pouce 100% isolée Ouverture 12 mm	643840 12
Douille 6 pans, 1/2 pouce 100% isolée Ouverture 19 mm	643840 19
Douille 6 pans, 1/2 pouce, longue 100% isolée Ouverture 16 mm	643841 16
Douille 6 pans, 1/2 pouce, longue 100% isolée Ouverture 12 mm	643841 12
Douille 6 pans, 1/2 pouce 100% isolée Ouverture 17 mm	643840 17
Douille 6 pans, 1/2 pouce, longue 100% isolée Ouverture 17 mm	643841 17
Douille 6 pans, 1/2 pouce 100% isolée Ouverture 22 mm	643840 22
Douille 6 pans, 1/2 pouce 100% isolée Ouverture 16 mm	643840 16
Douille 6 pans, 1/2 pouce 100% isolée Ouverture 13 mm	643840 13
Douille 6 pans, 1/2 pouce 100% isolée Ouverture 27 mm	643840 27
Douille 6 pans, 1/2 pouce, longue 100% isolée Ouverture 18 mm	643841 18
Douille 6 pans, 1/2 pouce, longue 100% isolée Ouverture 11 mm	643841 11
Douille 6 pans, 1/2 pouce 100% isolée Ouverture 24 mm	643840 24
Douille 6 pans, 1/2 pouce 100% isolée Ouverture 10 mm	643840 10
Douille 6 pans, 1/2 pouce, longue 100% isolée Ouverture 22 mm	643841 22
Douille 6 pans, 1/2 pouce, longue 100% isolée Ouverture 14 mm	643841 14
Douille 6 pans, 1/2 pouce 100% isolée Ouverture 18 mm	643840 18
Douille 6 pans, 1/2 pouce 100% isolée Ouverture 11 mm	643840 11
Douille 6 pans, 1/2 pouce, longue 100% isolée Ouverture 13 mm	643841 13

Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce 100% isolée Hexagonal 6 mm	643830 6
Douille 6 pans, 1/2 pouce, longue 100% isolée Ouverture 19 mm	643841 19
Rallonge, 1/2" 100% isolée Longueur totale 125 mm	643820 125
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce 100% isolée Hexagonal 5 mm	643830 5
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce 100% isolée Hexagonal 8 mm	643830 8