



## Douille 6 pans longue, 3/4 pouce, Ouverture: 22mm



### Données de commande

N° commande	644700 22
GTIN	4018754008926
Classe d'article	63A

### Description

#### Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Ouvertures à tolérances serrées. Carré conducteur femelle suivant DIN 3120-D 20 avec alésage et bouton de déverrouillage.

#### Norme:

**DIN 3124-L**

#### Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

### Description technique

Ø côté réception	32 mm
Longueur	90 mm
Ouverture	22 mm
Carré d'entraînement	3/4 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Type de produit	Douille

