

**HOLEX****Douille 6 pans, 3/4 pouce, Ouverture: 27mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 644550 27     |
| GTIN             | 4045197561008 |
| Classe d'article | 62A           |

**Description****Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Ouvertures à tolérances serrées. Carré conducteur femelle suivant DIN 3120-D 20 avec alésage et bouton de déverrouillage.

**Norme:****DIN 3124-S****Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Description technique**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Ouverture             | 27 mm                 |
| Longueur              | 52 mm                 |
| Ø côté réception      | 38 mm                 |
| Carré d'entraînement  | 3/4 pouce             |
| Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans |
| Type de produit       | Douille               |

