

**Douille 12 pans, 3/4 pouce, Ouverture: 7/8pouce****Données de commande**

N° commande	644600 7/8
GTIN	4018754009312
Classe d'article	63A

Description**Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Ouvertures à tolérances serrées. Carré conducteur femelle suivant DIN 3120-D 20 avec alésage et bouton de déverrouillage.

Norme:

DIN 3120-D 20

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

Description technique

Ø côté réception	33 mm
Longueur	51 mm
Ouverture	7/8 pouce
Carré d'entraînement	3/4 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Matériau	Acier au chrome
Surface	chromé sur nickel

Type de produit

Douille