

Garant

**Foret à centrer CN HSS-E-PM 112060 avec coffret en plastique 90°, TiAlN,
Type: 6-12**



Données de commande

N° commande	112106 6-12
GTIN	4045197894304
Classe d'article	11A

Description

Exécution:

Jeu de forets à centrer CN dans un coffret en plastique.

Foret à centrer CN hautes performances.

Substrat utilisant la métallurgie des poudres **pour répondre aux exigences élevées** en termes de durée de vie et de précision de centrage. Excellente résistance à l'usure dans les aciers inoxydables.

Affûtage de pointe parfaitement centré avec âme centrale réduite, facilite le pré-perçage et permet une grande précision du trou de centrage. Très rigides grâce aux goujures courtes.

Avec méplats d'entraînement suivant DIN 1835-B.

Contenu:

4 forets à centrer CN 112060.

Contenu:

1 foret à centrer CN de chaque: Réf. 6; 8; 10; 12.

Livraison:

Jeu de 4 forets à centrer CN en coffret plastique.

Remarque(s):

Utiliser la vitesse de rotation pour le Ø de perçage effectif.

Description technique

Ø nom. D _c	6 mm
Ø nom. D _c	8 mm
Ø nom. D _c	10 mm
Ø nom. D _c	12 mm
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	HSS E PM
Norme	Norme d'usine
Type	N
Tolérance Ø nominal	h6
Angle de pointe	90 degré
Queue	DIN 1835 B avec h6
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets à centrer

Accessoires

Foret à centrer CN HSS-E-PM90° N Ø DC h6 12 mm	112060 12
Foret à centrer CN HSS-E-PM90° N Ø DC h6 8 mm	112060 8
Foret à centrer CN HSS-E-PM90° N Ø DC h6 6 mm	112060 6
Foret à centrer CN HSS-E-PM90° N Ø DC h6 10 mm	112060 10