

**Douille 6 pans longue, 3/4 pouce, Ouverture: 32mm****Données de commande**

N° commande	644705 32
GTIN	4045197672193
Classe d'article	62A

Description**Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Ouvertures à tolérances serrées. Carré conducteur femelle suivant DIN 3120-D 20 avec alésage et bouton de déverrouillage.

Norme:

DIN 3124-L

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

Ø côté réception	45,8 mm
Ouverture	32 mm
Longueur	85 mm
Carré d'entraînement	3/4 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Type de produit	Douille

