

**Douille 12 pans, 1 pouce, Ouverture: 30mm****Données de commande**

N° commande	647000 30
GTIN	4018754009879
Classe d'article	63A

Description**Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Ouvertures à tolérances serrées. Carré conducteur femelle suivant DIN 3120-D 25 avec alésage et bouton de déverrouillage.

Norme:

DIN 3124

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

Description technique

Longueur	65 mm
Ouverture	30 mm
Ø côté réception	42,5 mm
Carré d'entraînement	1 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Type de produit	Douille

