



## Clé à tuyauter, Ouverture: 30X32mm



### Données de commande

N° commande	619705 30X32
GTIN	4045197673435
Classe d'article	62A

### Description

#### Exécution:

Forgées. Avec œil renforcé. Pour cette raison, particulièrement robustes. Ouvertures à tolérances serrées. Têtes courbées à 10°.

Avec corps ovale, antidérapant, très robuste. Jusqu'à la dimension 12×14 mm avec œil hexagonal – à partir de 14×17 mm, avec profil 12 pans.

#### Norme:

**DIN 3118 / ISO 3318**

#### Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

### Description technique

Ouverture de clé 2	32 mm
Hauteur de bague maximale $h_{1\ max}$	19 mm
Hauteur de bague maximale $h_{2\ max}$	20,5 mm
Longueur de clé L	297 mm
Ø bague maximal $D_1\ max$	50,4 mm
Ø bague maximal $D_2\ max$	52,4 mm
Ouverture de clé 1	30 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Norme	DIN 3118 / ISO 3318
Position de l'œil	10 degré

Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Type de produit	Clés