



Tête à cliquet 1" sans poignée



Données de commande

N° commande	647500
GTIN	4018754013500
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Réversibles droite/gauche (36 dents); poignée et tête à cliquet séparées. Pièces d'usure interchangeables (jeu de pièces de rechange 647610).

Norme:

DIN 3122-D 25

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

Adapté(s) pour :

Douilles actionnées à la main.

Carré d'entraînement: 1 pouce

Nombre de dents: 36

Description technique

Carré d'entraînement	1 pouce
Norme	DIN 3122
Longueur totale	185 mm
Nombre de dents	36
Matériau	Acier au chrome
Surface	chromé
Largeur tête à cliquet	70 mm

Type de produit

Cliquets

Accessoires

Jeu de pièces de rechange 1 pouce

647610