



Douille 12 pans, 1 pouce, Ouverture: 46mm



Données de commande

N° commande	647000 46
GTIN	4018754009923
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Ouvertures à tolérances serrées. Carré conducteur femelle suivant DIN 3120-D 25 avec alésage et bouton de déverrouillage.

Norme:

DIN 3124

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

Description technique

Ouverture	46 mm
Longueur	75 mm
Ø côté réception	61 mm
Carré d'entraînement	1 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Type de produit	Douille

