



## Chaussures basses, noir/vert POTENCY ESD, S1P, Pointure UE: 44



### Données de commande

N° commande

092370 44

GTIN

Classe d'article

09M

### Description

#### Exécution:

Chaussures de sécurité POTENCY au design moderne.

- **Tige réalisé dans une combinaison tissu/cuir respirante.**
- **Doublure intérieure en 100% polyester, respirante, antibactérienne, résistante à l'abrasion.**
- **Semelle intérieure anatomique perforée en PU, amortissant les chocs.**
- **Semelle extérieure: PU/TPU.**
- **Système de laçage BOA®.**
- **Équipement ESD.**

Poids : Pointure 42 - 530 grs

#### Norme:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 36 – 47.

### Description technique

Pointure UE

44

Classe de protection

S1P

Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Matériau coque de protection	Aluminium
Résistance à la pénétration	Tissu
Propriété	Fermeture rotative
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses de sécurité