



Poignée transversale, 1 pouce complète



Données de commande

N° commande	648300
GTIN	2050001016256
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Carrés conducteurs femelles suivant DIN 3120-D 25 avec alésage.

La tête coulissante permet d'obtenir le bras de levier le plus favorable. Tête coulissante de rechange sans poignée, voir 648200 et poignée de rechange, voir 648700.

Norme:

DIN 3122-A 25

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.

Description technique

Matériau poignée	Acier au chrome
Carré d'entraînement	1 pouce
Longueur totale	700 mm
Norme	DIN 3122-A 25
Matériau	Acier au chrome
Surface	chromé
Avec éjecteur	non
Avec QuickRelease	non
Tête coulissante	oui
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Poignée pour 1 pouce

648700

Tête coulissante, 1 pouce sans poignée

648200