

**Chaussures basses, noir/orange CREGAN, S3S CI FO SR, Pointure UE: 40****Données de commande**

N° commande	092378 40
GTIN	8023796648326
Classe d'article	09M

**Description****Exécution:**

Chaussures de sécurité CREGAN.

- **Extérieur en cuir hydrofuge.**
- **Intérieur 100% polyester, respirant, antibactérien, résistant à l'abrasion.**
- **Semelle intérieure anatomique et perforée en PU, absorbant les chocs.**
- **Semelle extérieure: PU/TPU.**
- **Coque de protection extérieure en TPU.**

Poids : Pointure 42 -530 grs

**Norme:**

EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Remarque(s):**

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 36 – 48.

**Description technique**

Matériau coque de protection	Aluminium
Classe de protection	S3S
Résistance à la pénétration	Tissu
Pointure UE	40

Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété	résistance au carburant
Sexe	Homme
Type de produit	Chaussures basses de sécurité