

**Chaussures basses, noir/orange CREGAN, S3S CI FO SR, Pointure UE: 37****Données de commande**

N° commande	092378 37
GTIN	8023796441491
Classe d'article	09M

Description**Exécution:**

Chaussures de sécurité CREGAN.

- **Extérieur en cuir hydrofuge.**
- **Intérieur 100% polyester, respirant, antibactérien, résistant à l'abrasion.**
- **Semelle intérieure anatomique et perforée en PU, absorbant les chocs.**
- **Semelle extérieure: PU/TPU.**
- **Coque de protection extérieure en TPU.**

Poids : Pointure 42 -530 grs

Norme:

EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 36 – 48.

Description technique

Pointure UE	37
Classe de protection	S3S
Résistance à la pénétration	Tissu

Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Matériau coque de protection	Aluminium
Propriété	résistance au carburant
Sexe	Homme
Type de produit	Chaussures basses de sécurité