



## Chaussures basses, noir/orange CREGAN, S3S CI FO SR, Pointure UE: 39



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 092378 39     |
| GTIN             | 8023796648319 |
| Classe d'article | 09M           |

### Description

#### Exécution:

Chaussures de sécurité CREGAN.

- **Extérieur en cuir hydrofuge.**
- **Intérieur 100% polyester, respirant, antibactérien, résistant à l'abrasion.**
- **Semelle intérieure anatomique et perforée en PU, absorbant les chocs.**
- **Semelle extérieure: PU/TPU.**
- **Coque de protection extérieure en TPU.**

Poids : Pointure 42 -530 grs

#### Norme:

EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 36 – 48.

### Description technique

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Pointure UE                  | 39        |
| Matériau coque de protection | Aluminium |
| Classe de protection         | S3S       |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Norme                       | Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 |
| Résistance à la pénétration | Tissu   |
| Propriété                   | résistance au carburant   |
| Sexe                        | Homme   |
| Type de produit             | Chaussures basses de sécurité   |