



## Adaptateur avec goupille, Type: 4



### Données de commande

N° commande	650000 4
GTIN	4045197214393
Classe d'article	62D

### Description

**Exécution:**

Avec goupille à ressort.

**Utilisation:**

Comme pièce intermédiaire, pour la fixation de douilles avec carré conducteur femelle dans des visseuses avec mandrin hexagonal.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

Longueur totale: 75 mm

Réduction carrée: 3/8 pouce

Entraînement côté machine: E 11,2 (7/16 pouce)

### Description technique

Entraînement côté machine	E 11,2 (7/16 pouce)
Profil d'entraînement	Raccord 6 pans
Réduction carrée	3/8 pouce
Longueur totale	75 mm
Norme	DIN 7428
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	phosphaté
Convient pour une utilisation sur machine	oui

