



Clé à pipe, Ouverture: 23 mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 621340 23 |
| GTIN | 4045197528223 |
| Classe d'article | 62C |

Description

Exécution:

Forgées pour contraintes élevées avec tolérances d'ouverture de clé hexagonale particulièrement serrées. Forme creuse spéciale, également pour écrous sur boulons en saillie. Ouverture de clé identique des deux côtés; réf. 6 et 7, 6 pans des deux côtés; à partir de la réf. 8 avec 6 pans côté long et 12 pans côté court. Coudées env. 90 – 95°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Longueur de clé (L₁): 240 mm

Longueur de clé (L₂): 50,5 mm

Ø alésage (F): 18 mm

Description technique

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Longueur de clé (L ₁) | 240 mm |
| Profil d'entraînement côté court | Clé à douilles 12 pans |
| Ouverture | 23 mm |
| Longueur de clé (L ₂) | 50,5 mm |
| Ø alésage (F) | 18 mm |
| Profil d'entraînement côté long | Clé à douilles 6 pans |
| Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans |
| Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans |
| Angle | 90 - 95 degré |

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Procédé de fabrication | forgée |
| Matériau | Acier au chrome-vanadium |
| Surface | chromée |
| Ouvertures identiques des deux côtés | oui |
| Type de produit | Clé à douilles |