



Adaptateur avec goupille, Type: 6



Données de commande

N° commande	650000 6
GTIN	4045197214416
Classe d'article	62D

Description

Exécution:

Avec goupille à ressort.

Utilisation:

Comme pièce intermédiaire, pour la fixation de douilles avec carré conducteur femelle dans des visseuses avec mandrin hexagonal.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

Longueur totale: 75 mm

Réduction carrée: 1/4 pouce

Entraînement côté machine: queue ronde 7 mm avec pion d'entraînement

Description technique

Longueur totale	75 mm
Entraînement côté machine	queue ronde 7 mm avec pion d'entraînement
Réduction carrée	1/4 pouce
Norme	DIN 7428
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	phosphaté
Convient pour une utilisation sur machine	oui

