

**Meule assiette diamant D×T×H (mm), 125×25×20, Type: D126****Données de commande**

N° commande	597720 D126
GTIN	9003177423116
Classe d'article	53Y

**Description****Exécution:**

**Meules boisseaux et assiette avec revêtement abrasif diamanté.** Grain univ. pr une qualité d'état de surf. moyen.-fine à fine et une excellente capacité d'enlèvement de copeaux.

**Spécification: D126C75B DIAGO W-Carbide.**

**Utilisation:**

**Utilisation universelle pour la rectification d'outils sur toutes les rectifieuses courantes.**

Pour la rectification **d'outils en carbure et de matériaux non ferreux à copeaux courts.**

Convient très bien pour le meulage à sec, mais peut également être utilisé pour le meulage avec arrosage.

**Description technique**

Grain	D126
Spécification	D126C75B DIAGO W-Carbide
Abréviation de l'abrasif	D
Procédé de rectification	Rectification d'outils

Abrasifs	Diamant
Forme	12A2D
Ø disque D	125 mm
Largeur de disque T	25 mm
Attribut des noms de produit	125×25×20
Ø alésage H	20 mm
Revêtement abrasif largeur W face avant	10 mm
Revêtement abrasif hauteur X	3 mm
Type de produit	Plateaux-supports

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Carbure (HM)	adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		