



Étalon de dureté HV 1,0, Valeur de dureté env.: 550



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 495160 550 |
| GTIN | 2050001958013 |
| Classe d'article | 49L |

Description

Exécution:

Étalons de dureté de haute qualité en acier optimisé et homogène pour l'étalonnage périodique de duromètres.

Avantage(s):

Système de classification par couleurs et symboles sur chaque emballage.

Livraison:

Tous les étalons de dureté sont livrés avec un **certificat d'étalonnage DAkkS**.

Remarque(s):

Étalonnages avec d'autres procédés, étalons de dureté d'autres dimensions et à lignes de trame disponibles sur demande. Rapidement disponibles départ entrepôt du fabricant.

Description technique

| | |
|-----------------------|--------|
| Ø | 65 mm |
| Méthode de contrôle | HV 1,0 |
| Hauteur | 10 mm |
| Valeur de dureté env. | 550 |

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Certificat d'étalonnage | Certificat d'étalonnage du fabricant |
| Avec certificat d'étalonnage DAkkS | oui |
| Emballage | Boîte robuste |
| Type de produit | Etalons de dureté |