



## Étalon de dureté HV 10, Valeur de dureté env.: 200



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 495164 200    |
| GTIN             | 2050001958129 |
| Classe d'article | 49L           |

### Description

#### Exécution:

Étalons de dureté de haute qualité en acier optimisé et homogène pour l'étalonnage périodique de duromètres.

#### Avantage(s):

Système de classification par couleurs et symboles sur chaque emballage.

#### Livraison:

Tous les étalons de dureté sont livrés avec un **certificat d'étalonnage DAkkS**.

#### Remarque(s):

**Étalonnages avec d'autres procédés, étalons de dureté d'autres dimensions et à lignes de trame disponibles sur demande. Rapidement disponibles départ entrepôt du fabricant.**

### Description technique

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Valeur de dureté env. | 200   |
| Hauteur               | 10 mm |
| Ø                     | 65 mm |
| Méthode de contrôle   | HV 10 |

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Certificat d'étalonnage            | Certificat d'étalonnage du fabricant |
| Avec certificat d'étalonnage DAkkS | oui                                  |
| Emballage                          | Boîte robuste                        |
| Type de produit                    | Etalons de dureté                    |